

COPY OF FUJIFILM FCR PRIMA T2
Fuji Prima T2 ultrasnelle compacte digitale lezer.



Productomschrijving:

Een ultracompact ontwerp: door de afmetingen, het gewicht en de frontlader kunt u de Fuji Prima T2 lezer heel eenvoudig op een tafel of in de kofferbak van uw wagen gebruiken. Optimale compatibiliteit: de Fuji Prima T2 lezer kan worden gebruikt met alle bestaande cassetteformaten van Fujifilm. Leessnelheid tot 73 IP/uur: doordat het beeld in minder dan 30 seconden wordt weergegeven en de IP in 45 seconden wordt gewist, kunt u de opnames zeer snel koppelen en de immobilisatietijd van de patiënt drastisch verminderen.

Standaardonderdelen	FCR PRIMA T2 Image reader (model: CR-IR 392)
Toepasselijke console	FCR PRIMA T2 Console, FCR View; CR Console, Console Advance
Belangrijkste aansluitbare imagers	DryPix PRIMA/Smart/Lite/Plus/4000
Uitrusting	Beeldvormingsplaat ST-VI: 35 x 43 cm (14" x 17"), 35 x 35 cm (14" x 14"), 10" x 12", 8" x 10", 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm Soort IP CC-cassette: 35 x 43 cm (14" x 17"), 35 x 35 cm (14" x 14"), 10" x 12", 8" x 10", 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm
Benodigde tijd voor de IP-voeding/laden	Min. 49 sec.
Verwerkingscapaciteit	Tot 73 IP's/uur
Leesspecificatie	10 pixels/mm, 5 pixels/mm
Opstarttijd op het scherm	Min. 33 sec.
Printtijd op DryPix PRIMA	Ongeveer 165 sec. (ongeveer 155 sec.) * bij 35 x 43 cm (14" x 17")
Aantal stapelaars	1
Netwerk	10 Base T/100 Base TX

Afmetingen (l x b x h)	560 x 540 x 392 mm (22" x 21" x 15")
Gewicht	39 kg (86 lbs.)
Voeding	Monofasig 50-60 Hz AC 120-240 V +-10 % 1,9 A (max.)
Omgevingsomstandigheden	Werkingsomstandigheden: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 15-30 °C • Vochtigheid: 15 tot 80 % RV (zonder condens) • Luchtdruk: 750-1060 hPa

Referentie FFPRIMATM